

Aste Di Ptfе Riempite Di Grafite Personalizzate Per Applicazioni Industriali Avanzate

Numero articolo: PL-07



introduzione

Aste di PTFE riempite di grafite ad alte prestazioni per guarnizioni, cuscinetti e isolanti. Resistenza all'usura superiore, autolubrificazione e inerzia chimica. Richiedi un preventivo oggi!

[Ulteriori informazioni](#)

Proprietà	Unità di misura	Valore standard
Peso specifico	g/cm ³	2,14 ~ 2,3
Temperatura di rammollimento	°C	317 ~ 327
Resistenza alla trazione	Mpa	13,72 ~ 34,3
Allungamento	%	150 ~ 400
Resistenza alla compressione	kg/cm ²	12
Resistenza all'usura (Taber)	mg/1000 cicli	6,4
Durezza Shore	Shore D	D50 ~ 55
Modulo di flessione	10 ³ kg/cm ²	3,5 ~ 6,3